


畳数基準内^{※1}で最大の明るさ

調色
タイプ

※1 (一社)日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」(ガイドA121:2020)による。



日本製

LEDシーリング

日立LED照明器具
LEC-AH12U

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

畳数基準内^{※1}で最大の明るさ

畳数ごとに定められた明るさの基準内^{※1}で最大の明るさ

	工業会基準	3,000lm	4,000lm	5,000lm
～12畳	4,500lm以上 5,500lm未満			LEC-AH12U 5,499lm
～8畳	3,300lm以上 4,300lm未満		LEC-AH08U 4,299lm	
～6畳	2,700lm以上 3,700lm未満	LEC-AH06U 3,699lm		

省エネ

蛍光灯器具からの
買い替えにおすすめ

定格消費電力
117.0W
約**65%**
削減
定格消費電力
40.6W

年間電気代
約**4,126円**
お得^{※2}

蛍光灯器具
DRC14759AJ
(10～14畳)
LEDシーリング
LEC-AH12U
(～12畳)

※2 試算条件:年間2,000時間使用(住宅)の場合((一社)日本照明工業会ガイドA139による)。電力量1kWhあたり27円(税込)で算出(全国家庭電気製品公正取引協議会による新電力料金目安単価)。

① 節電モード

今お使いの状態から減光して、約30%消費電力を抑えます。
※明るさボタンで一番暗いとき(明るさ約5%)は、節電ボタンを押しても電力や明るさの変化はありません。

② 常夜灯

明るさを100%～約5%まで調節できます。
※常夜灯は光色の調節はできません。

③ おやすみ30分

ボタンを押してから30分後に消灯します。

④ おこのみ

おこのみに合わせて調節したあかりを登録できます。

光色・明るさはおこのみに合わせて
きめ細かく調節できます。

⑤ 連続調色

(電球色～昼光色)

ボタンを長押しすると連続的に、短く押すと段階的に光色が変わります。
※昼光色の明るさの上限は全灯時の約75%、電球色は約25%になります。

⑥ 連続調光

(100%～約5%)

ボタンを長押しすると連続的に、短く押すと段階的に明るさが変わります。

初めてでも取り付けかんたん
「らくづけポン」



※イメージ図

LEDシーリング
の取り付け方は
こちらをチェック



安心
電源基板・LED光源基板
5年保証

照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。ただし、電源基板・LED光源基板は5年間です。

商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



- 節電モード ●おこのみ ●おやすみ30分
- 常夜灯(2,000K)つき
- 光源色(全灯時):昼白色<区分名1> ●Ra85(全灯時)
- 連続調色(電球色~昼光色) LED:電球色2,700K、昼光色6,500K
- 連続調光 ●LED光源寿命:40,000時間
- 幅φ435・高さ113mm ●質量:1.5kg
- カバー:帯電防止アクリル(乳白) ●カバー着脱:回転式
- らくづけボン ●配線器具:引掛シーリング
- リモコン同梱 IR-E01H
- (チャンネル切替数:2ch、壁掛け用ホルダーなし)

	型式	価格	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	省エネ基準達成率 ^{※1} (目標年度2020年度)	省エネ性能 ^{※2}
~12畳	LEC-AH12U 日本製 ◆	オープン価格★	5,499lm	40.6W	135.4lm/W	135%	省エネ性能★★★★☆ 4.5
~8畳	LEC-AH08U 日本製 ◆	オープン価格★	4,299lm	32.8W	131.0lm/W	131%	省エネ性能★★★★☆ 4.4
~6畳	LEC-AH06U 日本製 ◆	オープン価格★	3,699lm	28.0W	132.1lm/W	132%	省エネ性能★★★★☆ 4.5

※1 このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。「省エネ基準達成率」は省エネ法に定められた2020年度基準に対する達成率で、数値が大きいほど省エネ性能に優れます。※2 市場における製品の省エネ性能の高い順に5.0~1.0まで41段階で表示しています。*全光束、消費電力等は調色によって変わります。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●照明器具には寿命があります。

- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。※使用条件は周囲温度30℃、電圧100V、年間3,000時間点灯(1日10時間点灯)の場合(JIS C 8105-1 解説による)。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。●年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

■白色LEDモジュールの寿命について LEDモジュールの寿命はJIS C 8105-3 附属書A LED照明器具性能要求事項の中で、一般用照明器具の光源として使用する場合の白色LEDモジュールの寿命は、「LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」と定義されています。当社では、これに「全光束が定められた割合まで低下するまでの時間」を推定し表記しております。なお、この数値はあくまで設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。詳細は安全に関するご注意をご覧ください。

■LEDモジュールの色のバラツキについて LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。

■その他のご注意 ●カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、点灯中や消灯後しばらくは器具が熱いので、手や肌などを触れないでください。やけどの原因となることがあります。●LED光源は本体に組み込みのため、お客様自身での交換はできません。●付属のリモコンを使って調光してください。調光器では使用しないでください(100%点灯でも使用不可)。過熱し、火災の原因となります。●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

長年ご使用の照明器具の点検を!

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?



- スイッチが作動しないことがある。●コゲくさい臭いがする。●異常な音がする。●カサやカバーなどがひび割れた。●その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

LEDシーリングライトの保証とアフターサービス

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。ただし、電源基板・LED光源基板は5年間です。●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)に、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。※2013年11月1日以降お買い上げの商品(カタログで置数表記があるもの)が対象になります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話: 050-3155-1111 (有料)

FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)(年末年始を除く)

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2021年5月現在のものです。
LL-915(H)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。