



ご自身のスマホから
簡単アクセス!!

PASSWORD 211027

日立の家電品オンラインストア
TIME SALE
2025/5/22 10:00~6/2 9:59
アーリーストアインタイム
通常よりも15分早く
タイムセールに参加
2025/5/22 9:45~9:59

TIME SALE

5月22日(木)10:00~6月2日(月)9:59まで

※タイムセール商品は数に限りがございます。
オンラインストア商品ページでご確認いただけます

事前に申し込みするだけ!
通常よりも15分早くタイムセールに参加いただけます!

アーリー
ストアインタイム

すぐかるスティック
日立 コードレス スティッククリーナー
PV-BS1L
(ホワイト)
日本製

驚きの軽さでしっかり吸い取る。
軽量 標準質量 **0.97kg**
本体質量 0.65kg

※1一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (H10) に準拠。
※2 一般社団法人 HPI (日立) 独自の自主基準。

※3 1.1kg未満の軽量化を実現。従来のスティッククリーナーよりも軽量化を実現。従来のスティッククリーナーよりも軽量化を実現。

※4 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

※5 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

※6 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

※7 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

※8 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

※9 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

※10 強力な吸引力で、床の汚れをしっかりと吸い取る。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。従来のスティッククリーナーよりも強力な吸引力を実現。

SALE 価格 **22,800円** 税込
送料込

R-VW57V (ライトゴールド) 4人家族にぴったり!
たっぷり入る冷蔵庫の全段どこでも
冷凍保存できて、らくくま。【まるごと冷凍】
※1 冷凍庫の奥の奥にまで冷凍できる。冷凍庫の奥の奥にまで冷凍できる。冷凍庫の奥の奥にまで冷凍できる。

まんなが野菜
幅68.5cm
定格内容積570L

SALE 価格 日本製
送料・基本設置料込

198,000円 税込

R-VW50V (ライトゴールド) 3~4人家族
まんなが野菜
幅65.0cm
定格内容積500L

送料・基本設置料込 日本製
SALE 価格 **188,000円** 税込

かるパックスティック
日立 コードレス スティッククリーナー
●紙パック式
PKV-BK3K
(ライトラパンター)

片手でつかう使える軽さで、
多くの便利が。
軽量 標準質量 **1.1kg**
※1 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※2 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※3 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※4 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※5 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※6 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※7 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※8 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※9 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

※10 片手でつかう使える軽さで、多くの便利が。軽量 標準質量 1.1kg

SALE 価格 **29,800円** 税込
送料込

かるパック
日立 紙パック式クリーナー
CV-KP300L
(ライトゴールド)

強力パワー650Wの紙パック式、
小型・軽量2.9kgボディ。
※1 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※2 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※3 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※4 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※5 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※6 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※7 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※8 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※9 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

※10 強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。強力パワー650Wの紙パック式、小型・軽量2.9kgボディ。

吸込仕事率 **650W**
本体質量 **2.9kg**

送料込 SALE 価格 **24,800円** 税込

衣類スチーマー
CSI-RX50
(ホワイト)

ムラを飛ばしてスチームが当たる
クロスラインスチーム

※1 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※2 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※3 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※4 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※5 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※6 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※7 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※8 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※9 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

※10 ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。ムラを飛ばしてスチームが当たるクロスラインスチーム。

送料込 SALE 価格 **5,780円** 税込

DC扇風機
HEF-DL300D

送料込 SALE 価格 **11,980円** 税込

住宅用LED照明(シーリング・スタンダード)

~8畳 LEC-AH800U **6,980円** 税込
~10畳 LEC-AH1000U **7,980円** 税込
~12畳 LEC-AH1200U **8,980円** 税込
~14畳 LEC-AH1400U **9,980円** 税込

大好評につき!
今回は2カ月間!

まとめ買いでお買い得!!

ハピネスクーポン

6/2日 10:00 ~ 7/31日 23:59 まで

購入金額によって割引率が上がる!

5万円以上10万円未満	10万円以上20万円未満	20万円以上40万円未満	40万円以上
5% OFF	10% OFF	15% OFF	20% OFF

ご注意!
アウトレット品・リファーマービッシュ品・部品・消耗品・「長期保守サービスハピネスプラス」のみでのお買い物はクーポン適用の対象外になります。

例) 対象の洗濯機:10万円+アウトレットの炊飯器:5万円=ご注文金額の合計:15万円の場合
⇒割引率10%は対象の洗濯機のみ適用されるため、割引後のご注文金額の合計は14万円になります。

予約割購入

COUPON **15% OFF**

限定計50枚

早割購入

COUPON **10% OFF**

終了後

6月16日~

対象の洗濯機: BW-X120M 他対象のタテ型洗濯機
新商品の洗濯機がお買い得!!

クーポン配布中!

4月22日(火)11:00~6月13日(金)9:59まで

日立の家電品
OUTLET
オンラインストア限定

完売次第終了

OUTLET

6月台数限定特価商品

6月2日(月)10:00~7月1日(火)9:59まで

冷蔵庫

日本製
まんなが冷凍
幅68.5cm
定格内容積617L

50台限定
R-HXCC62V (カラー:クリスティア)

送料・基本設置料込 **238,000円** 税込

日本製
まんなが冷凍
幅65cm
定格内容積540L

50台限定
R-HXCC54V (カラー:クリスティア)

送料・基本設置料込 **228,000円** 税込

スティッククリーナー
PV-BS1L (ホワイト)
すぐかるスティック
日本製

200台限定
送料込 **22,800円** 税込

過熱水蒸気オープンレンジ
MRO-S8B (カラー:ホワイト)

送料込 **29,800円** 税込

INFORMATION

お支払方法が増えました!!

PayPay

d払い

対象製品:冷蔵庫/洗濯機
日立がサポートします! / ハピネスプラス 長期保守サービス
お客様の大切な家電品を安心して
お使いいただくための有料保守サービス