

### 事前確認のお願い

ご注文の前に、下記のチェックをお願いします。

下記リストで1つでも「取付可否」が×の項目がある場合は、取り付けができませんのでご注意ください。

項目	確認事項	取付可否	確認箇所	チェック欄
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IHからIHへ買い替え</li> <li>・新規取付</li> <li>・ガスからIHへ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>×</li> <li>×</li> </ul>	<p>※新規取付及びガステーブルからのお買い替えの場合は ご注文を承ることができません。</p>	<input type="checkbox"/>
2	<p>設置タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビルトインタイプ (システムキッチンに組み込んだもの)</li> <li>・据え置きタイプ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>×</li> </ul>	<p>ビルトインタイプ</p> <p>据え置きタイプ</p>	<input type="checkbox"/>
3	<p>本体サイズ</p> <p>トッププレート幅 (天板)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 75cm</li> <li>・幅 60cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>	<p>※プレート幅にあった機種をお選びください。</p>	<input type="checkbox"/>
4	<p>本体サイズ</p> <p>高さ (キャビネット前面)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高さ約22cm</li> <li>・高さ約22cm未満</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>×</li> </ul>	<p>※キッチン上面から正面開口部の下側までが約22cm以上ある場合は 本体下側にすき間が空く場合がございます。</p>	<input type="checkbox"/>
5	<p>コンセント形状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・250V 30A (主にビルトインタイプ)</li> <li>・250V 30A (小型30A電源プラグ対応型) (主に据え置きタイプ)</li> <li>・250V 20A (主に据え置きタイプ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>×</li> <li>×</li> </ul>	<p>※コンセントの確認につきまして、現在お使い製品の取扱説明書や製造元にご確認ください。 ※ご購入商品のコンセントと現在ご使用のコンセント形状が異なる場合は設置を承ることができません。</p>	<input type="checkbox"/>
6	<p>設置場所の確認</p> <h2 style="text-align: center;">設置場所の確認</h2> <p>●火災予防条例、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条に従って設置してください。 ●製品の金属部がキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とキッチンの金属部を接触しないようにするか、製品の金属部がキッチンの金属部に接触しないように取り付けください。(電気設備技術基準第145条で危害なきよう設置することが定められています)</p> <p>■このIHクッキングヒーターは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物から図のように離して設置してください。</p> <p>■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>グリッドフィルター 金属以外の不燃材(3mm以上)</p> <p>可燃性の天井等</p> <p>可燃性の壁等</p> <p>燃熱体の外周 奥行き 10cm以上</p> <p>燃熱体の外周 左右 10cm以上</p> <p>燃熱体の外周 高さ 60cm以上</p> <p>燃熱体の外周 本体の最凸部 15cm以上</p> <p>燃熱体の外周 燃熱体の外周 100cm以上</p> <p>燃熱体の外周 燃熱体の外周 60cm以上</p> <p>( )内は不燃材または防熱板を取り付けた場合周囲の壁が不燃材の場合: 本体外周から0cm以上</p> <p>M350T・M150T・M300T・M200T・M100T・M9T・M8T・M8ATシリーズ、HT-L7STF</p> <p>※1 トッププレート幅75cm:12cm以上</p> <p>【特定安全IH調理器適合品】 【消防法 基準適合 組込形】</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>可燃性の天井等 1cm以上</p> <p>防熱板</p> <p>燃熱体の外周 10cm以上</p> <p>燃熱体の外周 燃熱体の外周 10cm以上</p> <p>防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の可燃物の温度が室温35℃のとき100℃を越えない断熱性を有すること。本体の後面に取り付ける場合も、側面と同じ距離を設けてください。</p> </div> </div> <p>※日立製品の取扱説明書のURLは以下になります。お取り扱いにつきましては以下ご参照ください。 【取扱説明書 URL】 <a href="https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ih/item/index.html">https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ih/item/index.html</a></p>	<input type="checkbox"/>		